

トリクレン蒸溜器

パークロエチレン蒸溜器

洗滌、脱脂等に使用し、油脂、樹脂、色素、固型物等を含んだトリクレン・パークロエチレンを蒸溜し、清浄にして回収します。



■構造

下部蒸発槽にはりこんだ原液はステンレスヒーターによって加熱されて蒸発し、上部の水冷蛇管の表面にふれて凝縮、外部二次冷却器で更に冷却されて後水分離器を経て流出します。

■仕様

- 方 式 水冷回分式単蒸溜
- 材 質 SUS-304ステンレス鋼
- 安全装置 過電流防止用サーキットブレーカー
過温防止 蒸発槽内の溶剤がなくなった時等、沸点より温度が上るとヒーターがOFFになります。

トリクレン蒸溜器

最高温度 100℃

型 式	蒸溜能力	ヒ ー タ ー	外 寸 法
TS-5	5 l/h	100V 650W	巾520×奥行400×高500mm
TS-10	10 l/h	100V 1300W	巾550×奥行500×高600mm

パークロエチレン蒸溜器

最高温度 150℃

型 式	蒸溜能力	ヒ ー タ ー	外 寸 法
EPS-5	5 l/h	100V 650W	巾520×奥行400×高500mm
EPS-10	10 l/h	100V 1300W	巾550×奥行500×高600mm

大容量採取型も製作します。