

ゴム・プラスチック・ビニールなどの熱老化試験用

ギヤ一式老化試験機

ゴム・プラスチック・ポリエチレン・ビニールなどの熱老化試験用の回転枠つき恒温器で、器内には試料取付用の枠があり、この枠の回転はチャンバー本体上部に装備された回転装置で行います。この枠を取り外すと精度の高い乾燥器として使用出来ます。

JIS-K6301加硫ゴム空気加熱試験, JIS-C3004ゴム絶縁電線加熱試験, JIS-C5022電子部品の耐熱性試験法に準拠します。



■仕様

- 方式 強制循環方式
- 温度調節 抵抗式温度調節器+SCRによる比例制御
- 外装 防錆処理鋼製焼付塗装
- 内槽 SUS-304ステンレス鋼製
- 安全装置 過温防止装置(液体膨張型)
過電流防止ブレーカー
- 回転装置 コンデンサーモーター25Wギヤード
- 回転数 50Hz 5 RPM
60Hz 6 RPM
- 試料架 2段 1段に付45型30、60型42
- 試料数 45型 60箇、60型 84箇

附属品 棚板2枚、棚受8ヶ、試料吊下げクリップ GPS-45型 60箇、GPS-60型 84箇

型式	内寸法 (W×D×Hcm)	外寸法 (W×D×Hcm)	使用温度範囲	温度上昇時間	温度精度	分布精度	ヒーター	送風 モーター
GPS-45	45×45×45	103×65×155	40~200℃	200℃迄40分	±0.5℃	±1℃(200℃にて)	1.5KW	100W
GPS-60	60×60×60	118×80×170	同上	同上	±0.5℃	同上	3KW	100W
GPS-45H	45×45×45	107×70×161	50~300℃	300℃迄60分	±0.5℃	±1℃(200℃にて) ±2℃(300℃)	2KW	100W
GPS-60H	60×60×60	122×85×176	同上	同上	±0.5℃	同上	4.5KW	100W

別途仕様品 ● 空気強制置換の為の流量計とエアポンプ ● 温度指示計 ● タイマー



株式会社 清水理化学機器製作所

本社工場 東京都文京区根津2丁目22番11号
 営業所 東京都文京区根津2丁目24番6号
 〒113 電話 03(822)1251(代)